

Sistema de  
hidratación  
para polvos  
lácteos

# LACTEMIX

**La instalación específica para el pesaje y la disolución de los sólidos**


**Usted desea tratar los polvos que forman parte del corazón de su proceso lácteo: LACTEMIX le garantiza su pesaje preciso y su disolución, lo que asegura la obtención de una mezcla homogénea.**

## LO MÁS IMPORTANTE PARA USTED

- Una hidratación más fácil de los polvos
- Gran eficacia de dispersión
- Rápida obtención de una mezcla homogénea

## VENTAJAS

- Diseño ergonómico del puesto de carga de los polvos
- Eliminación de la introducción de aire gracias a la aspiración directa de los polvos.
- Reducción del tiempo de mezcla
- Pesaje preciso para una reproducibilidad garantizada lote a lote



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**LACTEMIX es una instalación específica que responde de manera óptima a sus expectativas en materia de tratamiento de polvos.**

### Ergonómica, reproducible y rápida

La estación de carga de los polvos es ergonómica gracias al diseño de las tolvas. Una vez abierta, la puerta lateral constituye una verdadera mesa de incorporación a una altura humana.

### Dosificación de polvo

La incorporación de los polvos se realiza de manera manual. La cantidad pesada corresponde al valor de un lote ejecutado.


### Limitación del efecto de espumado: alimentación constante del mezclador

El diseño de la tolva para polvo permite un vaciado continuo con un caudal constante. La tolva y el mezclador están unidos por un tubo, lo que evita la introducción de aire y, por lo tanto, el efecto de espumado es muy limitado.

### Una dispersión rápida y eficaz de los polvos

El tiempo de lote es muy corto y la humectación es casi instantánea gracias al mezclador tipo rotor/estator y su fuerte poder de aspiración.

**Ergonómica  
Reproducible  
Rápida**



## APLICACIONES

- Integración en todos los procesos que incluyan polvos solubles que no generan obstrucciones, como la dosificación de azúcar
- Aplicaciones en todas las disciplinas que impliquen la hidratación de polvos.

## DESEMPEÑO

Tecnología de medición	Pesaje
Precisión de pesaje en régimen establecido	02%
Volumen máx. de las tolvas de polvos	hasta 400 kg
Volumen de las cubas de depósito	de 500L a 20 000L
Caudal de polvos	de 3 a 4 t/h

## NORMAS Y DIRECTRICES

- Directrices europeas y marcado CE
- Normas 3A y GOST
- ATEX



[www.boccard.com](http://www.boccard.com)



BOCCARD SA - Process Solutions - Food & Beverage - [food@boccard.com](mailto:food@boccard.com) - Tel : + (33) 2 99 06 34 70

Boccard está presente en más de 30 países-Encuentre su contacto local en nuestra página web - [www.boccard.com](http://www.boccard.com)

